

TECHSPEC® Lentille Plan Convexe ZnSe dia. 50,8 mm x 200 mm BW, 3-12 µm, traitée BBAR

See More by [Coherent®](#)



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock **#11-434** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€1.230,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€1.230,00

Qté 11+

€1.107,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
200.00 @ 10.6µm

Distance Focale Arrière BFL (mm): 198.55
Traitement: BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤3.0% @ 3 - 12µm
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: λ
Power (P-V) @ 10.6µm: λ10
Irregularity (P-V) @ 10.6µm: λ20
Centering, ETD (µm): ≤12.7
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.35
Rayon R₁ (mm): 280.54
Ouverture Utile CA (mm): 45.72
f/#: 3.94
Ouverture Numérique NA: 0.13
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 12000
Coefficient d'Absorption Totale (cm1): <0.0005 @ 10.6µm
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner