

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #39-868 3-4 JOURS

1 €240,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€240,00

Qté 6+

€192,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.20

Planéité de Surface (P-V):
λ/10 (measured before coating)

Substrat: 

Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Spécification du Traitement: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Bords: Ground
Parallélisme (arcsec): 30
Épaisseur (mm): 5.00 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 10000
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.1
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme