

[Afficher tous les 395 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 5,0 mm Dia. x 5,0 mm FL, Lentille PCX Traitée, YAG-BBAR



YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#88-788** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1

€49,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€49,00

Qté 10+

€44,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 5.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 3.96
Traitement: YAG-BBAR (500-1100nm)
Spécification du Traitement: Rabs <0.25% @ 532nm Rabs <0.25% @ 1064nm Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: ☐ N-LASF44
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): 30-45, typical
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.87 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.00
Rayon R_t (mm): 4.02
Ouverture Utile CA (mm): 4.5
f/#: 1
Ouverture Numérique NA: 0.50
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 500 - 1100
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme