

TECHSPEC®

Miroir Concave Laser Non Traité, 50,8 mm dia. x 50 mm EFL



TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

Stock #11-347 3-4 JOURS



1



€200,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€200,00

Qté 5+

€176,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Substrat: ☐ [Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface:
20-10

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.20

Distance Focale EFL (mm): 50.00
Radius of Curvature (mm): 100.00
Traitement: Uncoated
Surface Arrière: Fine Grind
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.72
Ouverture Utile (%) : 90
Épaisseur au Bord ET (mm): 10.00 ±0.20
Rayon R₁ (mm): 100.00
Type: Concave Mirror
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: 3λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
