

TECHSPEC® Lentille Asphérique à Sélénure de Zinc, dia. 50,8 mm x 50,8 mm FL, non traitée

See More by [Coherent®](#)



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Stock **#39-496** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€2.100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€2.100,00

Qté 11+

€1.881,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
50.80

Ouverture Numérique NA: 0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 48.10
Substrat:  Coherent® Infrared ZnSe
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: λ/2
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤3
Centering, ETD (μm): ≤12.7
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 45.72
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.08
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.50 ±0.10
f/#: 1
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000
Conjugate Distance: Infinite
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Power (P-V) @ 10.6μm: λ/10
Power (P-V) @ 632.8nm: λ/10

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner