


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#88-793** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€48,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€48,50

Qté 10+

€43,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 20.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 19.02
Traitement: YAG-BBAR (500-1100nm)
Spécification du Traitement: Rabs <0.25% @ 532nm Rabs <0.25% @ 1064nm Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.19
Rayon R₁ (mm): 10.34
Ouverture Utile CA (mm): 4.5
f/#: 4
Ouverture Numérique NA: 0.13
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 500 - 1100
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme