


## Fenêtre de Saphir à Axe C Qualité Laser, Non Traitée, 50,8 mm de dia., 3,18 mm d'épaisseur



Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

Stock #15-805 [CONTACT](#)- 1 + **€592,50**[AJOUTER AU PANIER](#)

Qté 1-10

€592,50

Qté 11+

€533,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Biseau:**

Protective as needed

**Ouverture Utile CA (mm):**

45.00

**Traitement:**

Uncoated

**Diamètre (mm):**

50.80 +0.00/-0.10

**Épaisseur (mm):**

3.18 ±0.20

**Parallélisme (arcmin):**

<3

**Substrat:**

Sapphire ( $Al_2O_3$ )

**Qualité de Surface:**

10-5

**Front d'Onde Transmis, P-V:**

λ/10 over 25.4mm of Clear Aperture

**Type:**

Protective Window

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

200 - 5500

**Birefringence ( $n_o - n_e$ ):**

0

**Orientation Axiale:**

C-axis

**Module d'Élasticité de Young (GPa):**

435

**Coefficient d'Expansion Thermique CTE ( $10^{-6}/^{\circ}C$ ):**

8.8

**Densité ( $g/cm^3$ ):**

3.97

**Indice de Réfraction  $n_d$ :**

1.77

**Rapport de Poisson:**

0.27

**Nombre d'Abbe ( $v_d$ ):**

72.24

**Bords:**

Fine Ground

## Conformité réglementaire

**RoHS:**

[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**

[Visionner](#)