

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



50mm HPI Series Fixed Focal Length Lenses

Stock #33-835 3-4 JOURS



1



€660,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€660,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,2":
26.6mm - 7.3°

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
72.58

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
26.6mm - 7.3°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

36.6mm - 10.1°
Filetage Filtre: M37.5 x 0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 40
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 19.9mm - 5.5°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 53.4mm - 14.6°
Cercle Image Max. (mm): 21.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0595
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 72mm - 19°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 72mm - 19°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 59.3mm - 16.2°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 29.9mm - 8.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 24.1mm - 6.6°
Taille de Capteur Optimale: 1"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 50.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.241
Taille maximale du capteur: 4/3"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 30.94
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 14.9mm - 4.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 55.37
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -27.42
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 72.4mm - 19.6° Vertical: 54.1mm - 14.8° Diagonal: 90.9mm - 24.4°
Distorsion maximum (%): -0.21
Position de la Pupille de Sortie (mm): -75.19
Distance de Travail Optimale (mm): 200 - ∞
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens with Fixed Apertures and Compact Form Factor
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
