

Sténopé Noirci Acktar, Monté, 12,7 mm, Ouverture de 50 µm de dia.

See More by [Acktar](#)



Acktar Blackened Pinholes (mounted)



Stock #16-822 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€144,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€144,00

Qté 10+

€129,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Mounted

Diamètre Externe (mm): 12.7 ±0.2
Construction: Stainless Steel
Diamètre Fixe de l'Ouverture (µm): 50 ±3
Diamètre de la Monture (mm): 12.7 ±0.2
Épaisseur (mm): 0.02 nominal
Traitement: Magic Black™
Épaisseur de Monture (mm): 2.0 ±0.1
Absorption (%): 99
Numéro de Modèle: PA-1-2-50-05

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme