

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe 1" Série HPi, 50 mm f/8,0



50mm HPi Series Fixed Focal Length Lenses

Stock #33-839 [CONTACT](#)



1



€660,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€660,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,2":  
26.6mm - 7.3°

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
72.58

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
26.6mm - 7.3°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36.6mm - 10.1°                                                                                                                       |
| <b>Filetage Filtre:</b><br>M37.5 x 0.50 (Female)                                                                                     |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>40                                                                                                     |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>19.9mm - 5.5°                                                                |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>0                                                                                           |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":</b><br>53.4mm - 14.6°                                                                 |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>21.60                                                                                              |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0134                                                                                 |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>72mm - 19°                                                            |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":</b><br>72mm - 19°                                                                   |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":</b><br>59.3mm - 16.2°                                                               |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>7 (5)                                                                                         |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>29.9mm - 8.2°                                                              |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>24.1mm - 6.6°                                                              |
| <b>Taille de Capteur Optimale:</b><br>1"                                                                                             |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                              |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>50.00                                                                                             |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.241                                                                                         |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>4/3"                                                                                           |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>200 - ∞                                                                                          |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                           |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/8                                                                                                       |
| <b>Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                                           |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                          |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>30.94                                                                                |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>14.9mm - 4.1°                                                                |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>55.37                                                                               |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>-27.42                                                                              |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 72.3mm - 19.6°<br>Vertical: 54mm - 14.8°<br>Diagonal: 90.9mm - 24.4° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-0.21                                                                                              |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-75.19                                                                              |
| <b>Distance de Travail Optimale (mm):</b><br>200 - ∞                                                                                 |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                 |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team     |

Conformité réglementaire

|              |
|--------------|
| <b>RoHS:</b> |
|--------------|

Conforme

Certificate of Conformance:  
Visionner

---