

TECHSPEC® Lentille Asphérique NIR, Traitée 900-1700 nm, 50 mm de dia., NA de 0,25



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Stock **#16-301** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ **€560,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€560,00
Qté 6+
€448,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
100.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:

0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm): 93.39
Substrat: N-BK7
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: SWIR+ (900-1700nm)
Spécification du Traitement: Ravg < 0.5% @ 900 - 1700nm @ 0° ±30° AOI Rabs < 1% @ 900 - 1700nm @ 0° ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 45
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.73
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.00 ±0.10
f/#: 2.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 900 - 1700
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 10.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme