

TECHSPEC® 514,5nm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Dichroïque Raman



Stock **#86-224** ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕ **€505,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€505,00

Qté 10+

€420,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Angle d'Incidence (°):
0 ±2

Densité Optique OD:
≥6.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 519.60
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 514.5
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 416 - 514.5
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): +0.1/-0.1
Transmission (%): >93
Type: Longpass Filter
Largeur de Transition (nm): <5.1
Ouverture Utile (%): >80
Durabilité: Environmental: ML-STD-810F Physical: ML-C-48497A
Front d'Onde Transmis, RMS: <λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm): 3.5
Remarque: Bandwidth (nm): >600
Spécification du Traitement: T _{avg} ≥93% @ 521.2 - 1160.5nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 416 - 1161
Long. d'Onde du Blocage Laser (nm): 514.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner