

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #17-288 CONTACT

-

1

+

€641,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€641,00

Qté 6+

€567,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45

Traitement:
Ultrafast (500-540, 1000-1070nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
515, 1030

Diamètre (mm):

50.80 +0/-0.1
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 9.53 ±0.20
Type: Laser Mirror
Applications Typiques: Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Yb:doped lasers
Parallélisme (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): >86
Surface Arrière: Commercial Polish
Spécification du Traitement: R _s >99.9% @500-540nm R _p >99.8% @507-527nm; R _s >99.9% @1000-1070nm R _p >99.8% @1005-1070nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 500 - 540, 1000 - 1070
Planéité de Surface (P-V): <λ/6 @ 632.8nm over 40mm aperture
Type de Traitement: S1: Dielectric S2: Stress-compensating
GDD Specification: <35fs ² @ 500 - 540nm (s-pol) <50fs ² @ 510 - 525nm (p-pol) <20fs ² @ 1000 - 1070nm (s-pol) <40fs ² @ 1010 - 1055nm (p-pol)

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner