

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

Stock #15-147 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

1 €161,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€161,00

Qté 6+

€129,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.50 ±0.10

Angle d'Incidence (°):  
0

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Densité Optique OD:</b><br>≥4.0                                                                                                                                               |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>11.25                                                                                                                                         |
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>525.00 ±3                                                                                                                           |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>25.00 ±3                                                                                                                               |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Optical Glass                                                                                                                       |
| <b>Transmission Min. (%):</b><br>≥90 (Average over bandwidth)                                                                                                                    |
| <b>Traitement:</b><br>Hard Coated                                                                                                                                                |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                                                                                                                              |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>3.30 ±0.20                                                                                                                                             |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                                                                                                                                                  |
| <b>Applications Typiques:</b><br>6-carboxyrhodamine, Envy Green, Eosin, TurboYFP, ATTO 488, Qdot 525 Nanocrystals, Surf Green                                                    |
| <b>Gamme de Blocage (nm):</b><br>200 - 1200                                                                                                                                      |
| <b>Construction:</b><br>Unmounted                                                                                                                                                |
| <b>Durabilité Environnementale:</b><br>Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7                                           |
| <b>Résistance Physique:</b><br>Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2 |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                                                     |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |