



Filtre Passe-Bande OD 4 Non Monté, Traitement Dur, 25 nm, CWL 525 nm, 25 mm de Dia.



TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

Stock **#15-152** 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€245,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€245,00

Qté 6+

€196,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 ±0.10

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD: ≥4.0
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 525.00 ±3
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 25.00 ±3
Substrat: ☐ Optical Glass
Transmission Min. (%): ≥90 (Average over bandwidth)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 3.30 ±0.20
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: 6-carboxyrhodamine, Envy Green, Eosin, TurboYFP, ATTO 488, Qdot 525 Nanocrystals, Surf Green
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Construction: Unmounted
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Biseau: Protective bevel as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme