

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #17-588 3-4 JOURS



1



€150,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€150,00

Qté 6+

€120,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Ouverture Utile CA (mm):
22.86

Traitement:
Dual-Band (532, 1064nm)

Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm, R _{abs} <0.10% @ 1064nm
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532, 1064
Parallélisme (arcmin): <3
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Fused Silica Grade: 7980 0F
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 10-5
Type: Laser Line Window
Bords: Fine Ground
Damage Threshold, By Design: ☐ 5J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz; 15J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner