

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 532nm, 2X - 8X, Expandeur variable de Faisceaux



Research-Grade Variable Beam Expanders



Stock #87-567 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + €1.645,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€1.645,00

Qté 5+
€1.455,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0 ±0.06

Traitement:

Laser V-Coat (532nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Ouverture d'Entrée (mm): 15
Ouverture de Sortie (mm): 30
Puissance d'Expansion: 2X - 8X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 169.00
Filetage: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
Transmission (%): >97.5 @ DWL
Type: Beam Expander
Poids (g): 501
Diamètre du Logement (mm): 51
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/4 @ 532nm for Input Beam ≤4mm (2X-6X) <λ/4 @ 532nm for Input Beam ≤2mm (>6X)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 531 - 533nm R _{avg} <0.5% @ 510 - 555nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 510 - 555
Style: Variable Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² (>3X), 3 J/cm ² (2-3X) @ 10ns, 20 Hz, 532nm
Ajustement de la divergence: Non-Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner