

Collimateur Fibre Optique avec Connecteur FC/APC de LightPath 355110 | alignement à 543 nm, NA de 0,40

See More by [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Stock **#13-553** [CONTACT](#)



1



€270,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€270,00

Qté 6+

€198,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
6.24 @ 780nm

Ouverture Numérique NA: 0.40
Substrat: D-ZLaF52LA
Traitement: BBAR (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 5.00
f/#: 1.25
Biseau: Protective bevel as needed
Connecteur: FC/APC
Construction: 304L Stainless Steel Housing
Diamètre du Logement (mm): 11.00
Longueur du Logement (mm): 13.0
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 355110
Monture: M11 x0.5
Type: Fiber Collimator
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Lentille incluse: #87-125
Longueur d'Onde d'Alignement (nm): 543

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme