

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▾

SUBMIT

See More by [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Stock #13-551 3-4 JOURS



1



€270,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€270,00

Qté 6+

€198,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
4.51 @ 780nm

Ouverture Numérique NA: 0.55
Substrat: D-ZLaF52LA
Traitement: BBAR (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 5.07
f/#: 0.91
Biseau: Protective bevel as needed
Connecteur: FC/APC
Construction: 304L Stainless Steel Housing
Diamètre du Logement (mm): 11.00
Longueur du Logement (mm): 9.6
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 355230
Monture: M11 x0.5
Type: Fiber Collimator
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Lentille incluse: #87-153
Longueur d'Onde d'Alignement (nm): 543

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme