


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #63-119 ☐ En Stock

-

1

+

€274,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€274,00

Qté 6+
€243,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%):

>90
Surface Arrière: Ground
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.5
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.5% @ 635, 670 & 1064nm
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (635, 670, 1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 635, 670, 1064
Diamètre (mm): 50.00 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm): 10.00 ±0.2
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: ☐ 20 J/cm ² @ 1064nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner