


Protecteur de Débris Laser, dia. 55 mm, 1064 nm



Laser Debris Shields

Stock #36-300 3-4 JOURS



1



€107,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€107,50

Qté 6+

€91,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:

Break Edges

Ouverture Utile CA (mm):

46.75

Traitement:

Laser V-Coat (1064nm)

Spécification du Traitement: R_{abs} <0.25% @ 1064nm R_{avg} <0.5% 1030 - 1090nm
Diamètre (mm): 55.00 ±0.1
Épaisseur (mm): 1.50 +0.15/-0.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Parallélisme (arcmin): <45
Substrat: Fused Quartz
Qualité de Surface: 40-20
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/2 (70% of Dia.)
Type: Protective Window
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Densité (g/cm³): 2.2
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Rapport de Poisson: 0.16
Nombre d'Abbe (ν_d): 67.8
Bords: Fine Ground
Damage Threshold, By Design: ☐ 20 J/cm² @ 9.8ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner