


Polariseur à Grille Métallique avec Couche Protectrice, 50 mm de dia



Protective Overcoat Wire Grid Polarizers



Stock **#12-650** 3-4 JOURS



1



€1.160,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€1.160,00

Qté 11+

€1.022,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0 ±20

Ouverture Utile CA (mm):
48

Traitement: BBAR (400-700nm)
Diamètre (mm): 50.00
Rapport d'Extinction: 348:1 @ 450nm 885:1 @ 550nm 1229:1 @ 650nm
Substrat: 
Température d'Utilisation (°C): -40 to +200
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 0.70
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.07
Transmission (%): 87
Tolérance de Transmission (%): ±2.5 @ 420 - 700nm
Type: Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.2
Construction: Wire Grid
Dilatation Thermique: 31.7 x 10-7/°C
Tolérance Alignement (°): ±1.0
Remarque: When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.
Spécification du Traitement: R _{avg} <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 420 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner