

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Uncoated $\lambda/20$ Fused Silica Window

Stock **#65-865** ☐ En Stock



1



€245,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€245,00
Qté 6+
€220,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile CA (mm):
45.00



Traitement: Uncoated
Diamètre (mm): 50.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.10
Parallélisme (arcsec): ≤5
Substrat: Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Fused Silica Grade: 7980 KrF 0A
Qualité de Surface: 10-5
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/20
Type: Laser Line Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm³): 2.20
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Rapport de Poisson: 0.16
Nombre d'Abbe (ν_d): 67.8
Bords: Fine Ground
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm² @ 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner