


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Filtres Passe-Haut en Substitution au Verre Coloré

Stock #15-447 3-4 JOURS

-

1

+

€42,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €42,00                           |
| Qté 11+                          |
| €37,80                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Espace téléchargement                          |
| Diamètre (mm):<br>12.70 ±0.127                 |
| Densité Optique OD:<br>≥5.0                    |
| Longueur d'Onde de Coupure (nm) :<br>590.00 ±5 |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">BOROFLOAT®</a> |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>-100 to +400                                                                          |
| <b>Traitement:</b><br>Dielectric                                                                                                |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.75                                                                              |
| <b>Bande de Coupure (nm):</b><br>200 - 555                                                                                      |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                                                                             |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.10 ±0.10                                                                                            |
| <b>Transmission (%):</b><br>>90 (typical)                                                                                       |
| <b>Bande de Transmission (nm):</b><br>610 - 2500                                                                                |
| <b>Type:</b><br>Longpass Filter                                                                                                 |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>90                                                                                               |
| <b>Durabilité Environnementale:</b><br>ML-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles                           |
| <b>Résistance Physique:</b><br>ML-C-48497                                                                                       |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>200 - 2500                                                                             |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |