

TECHSPEC® Fenêtre en Silicium Traitées 1,65-3 µm, 50 mm de dia. x 2,0 mm d’épaisseur



TECHSPEC Silicon (Si) Windows

Stock **#17-202** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€335,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€335,00

Qté 11+

€301,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile CA (mm):
45.00

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Épaisseur (mm): 2.00 ±0.1
Traitement: BBAR (1650-3000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <1% @ 1650 - 3000nm R _{abs} <2% @ 1650 - 3000nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 2.55
Densité (g/cm³): 2.33
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 3.422 @ 5µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 1150
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.265
Substrat: Silicon (Si)
Planéité de Surface (P-V): 1λ
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1650 - 3000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 140

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme