

TECHSPEC® Objectif Cf 5X



#88-353: 5X Cf Objective

Stock #88-353 3-4 JOURS



1



€605,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€605,00

Qté 3+

€565,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
1.76mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
2.82

Distance Focale FL (mm):
16.00

Ouverture Utile CA (mm): 11.4
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Longueur (mm): 97.81
Grossissement: 5X
Diamètre Max. (mm): 30
Taille maximale du capteur: 1.1"
Monture: C-Mount
Ouverture Numérique NA: 0.150
Type: Fluorite
Pouvoir de Résolution (µm): 4.44
Profondeur de champ (µm): 12.00
Ouverture (mm): Front: 11.4
Température d'Utilisation (°C): +10 to +40
Distance de Travail (mm): 16.2
Poids (g): 101
Remarque: Magnification can be increased by adding tube length (see table)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Style: Finite Conjugate
Fabricant: Edmund Optics®
Numéro de Champ: 17.6
Tube Length (mm): 50.0
Parfocal Length (mm): 60.01
Liquide d'Immersion : N/A

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner