

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

Stock #59-132 CONTACT



1



€885,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€885,00

Qté 5+

€781,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

BBAR (425-700nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

Broadband

Ouverture d'Entrée (mm): 10
Ouverture de Sortie (mm): 33
Puissance d'Expansion: 5X
Gamme de Focalisation: 1.5m - ∞
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 85.00
Filetage: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)
Type: Beam Expander
Poids (g): 129
Diamètre du Logement (mm): 46
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 3mm Input Beam
Réfectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%): Absolute <0.5
Spécification du Traitement: R _{avg} <1.0% @ 425 - 700nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 700
Style: Fixed Magnification
Ajustement de la divergence: Non-Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner