

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #38-788

3-4 JOURS

-

1

+

€17,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€17,00

Qté 11+

€15,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.00 ±0.25

Traitement:
Uncoated

Bords:
Ground Edges

Sablage: ☐

600

Substrat: ☐
Float Glass

Épaisseur (mm):
1.60

Type:
Ground Glass Diffuser

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 2000

Remarque:
Sandblasted on first surface

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 233:
[Conforme](#)
