

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Red and IR Alignment Laser Diode

Stock #37-039 3-4 JOURS



1



€150,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€150,00

Qté 10+

€132,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):  
-10 to 50

Tension d'Utilisation (V):  
5

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance de Sortie (mW):</b><br>5                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Longueur d'Onde (nm):</b><br>850.00                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tolérance de Longueur d'Onde (nm):</b><br>±5                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#83-855</a><br>Europe: <a href="#">#83-855</a><br>Japan: <a href="#">#13-640</a><br>Korea: <a href="#">#33-770</a><br>China: <a href="#">#83-855</a> |
| <b>Fréquence de Modulation (kHz):</b><br>0 - 10                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Diamètre du Faisceau (mm):</b><br>3 x 1 Typical                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Divergence de Faisceau (mrad):</b><br>Major Axis: 0.5<br>Mnor Axis: 0.2                                                                                                                                                                            |
| <b>Classe CDRH:</b><br>IIIb                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Couleur:</b><br>Infrared                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Longueur (mm):</b><br>36.00                                                                                                                                                                                                                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |