


TECHSPEC®

# Séparateur de Faisceau Non Polarisant Raie Laser, 5 mm, 632 nm



Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters



Stock **#35-961** ☒ En Stock

⊖ 1 ⊕

€233,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €233,00                          |
| Qté 6+                           |
| €186,50                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Déviation de Faisceau (arcmin):  
±2

Biseau:  
Protective as needed

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile (%)</b> :<br>90                                                   |
| <b>Spécification du Traitement</b> :<br><0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces |
| <b>Construction</b> :<br>Cube                                                        |
| <b>Longueur d’Onde de Conception DWL (nm)</b> :<br>632                               |
| <b>Dimensions (mm)</b> :<br>5.0 x5.0 x5.0 ±0.1                                       |
| <b>Tolérance Réflexion/Transmission (%)</b> :<br>±5                                  |
| <b>Substrat</b> : <a href="#">N-BK7</a>                                              |
| <b>Planéité de Surface (P-V)</b> :<br>λ/8                                            |
| <b>Qualité de Surface</b> :<br>40-20                                                 |
| <b>Transmission (%)</b> :<br><45% ±5% @ DWL                                          |
| <b>Type</b> :<br>Non-Polarizing Beamsplitter                                         |
| <b>[Ts-Tp]</b> :<br><3% @ DWL                                                        |
| <b>Power (fringes) @ 632.8nm</b> :<br>1.50                                           |
| <b>Irregularity (fringes) @ 632.8nm</b> :<br>0.25                                    |

Conformité réglementaire

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015</b> :<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 219</b> :<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance</b> :<br><a href="#">Visionner</a> |