


**TECHSPEC® Lentille Asphérique en Silice Fondue UV, Non Traitée, NA de 0,42, 50 mm de dia.**

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

Stock #67-268 3-4 JOURS[D'autres traitements](#)
 1  **€800,00**
**AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€800,00

Qté 6+

€640,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
50.00 +0.0/-0.1

**Distance Focale EFL (mm):**  
60.00 @ 587.6nm

**Ouverture Numérique NA:**  
0.42

**Distance Focale Arrière BFL (mm):**  
48.34

**Substrat:**   
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

**Longueur d'onde de conception asphérique:**  
587.6

**Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:**  
1.2λ

**Traitement:**  
Uncoated

**Centrage (arcmin):**  
≤5

**Qualité de Surface:**  
60-40

**Ouverture Utile CA (mm):**  
45

**Épaisseur au Bord ET (mm):**  
4.42

**Épaisseur Centrale CT (mm):**  
17.00 ±0.1

**f#:**  
1.2

**Biseau:**  
Protective bevel as needed

**Shape of Back Surface:**  
Plano

**Type:**  
Aspheric Lens

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
200 - 2200

**Conjugate Distance:**  
Infinite

**Puissance (Dioptres):**  
16.67

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Reach 219:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)