

50mm Dia., KRS-5, Holographique, Polariseur IR à Grille



50mm Dia. KRS-5, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-775

Stock #62-775 3-4 JOURS- 1 + **€2.365,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€2.365,00

Qté 6+

€1.890,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0Ouverture Utile CA (mm):
34.0

Diamètre (mm):
50.00

Rapport d'Extinction:
150:1 @ 3µm, 300:1 @ 15µm

Substrat:
Thallium Bromoiodide (KRS-5)

Température d'Utilisation (°C):
-20 to 75

Polarisation:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid

Épaisseur (mm):
2.00

Transmission (%):
>60

Type:
Linear Polarizer

Parallélisme (arcmin):
≤3

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.2

Construction:
Wire Grid

Parallélisme du Trait au Bord (°):
N/A

Épaisseur de Monture (mm):
6.0

Remarque:
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)

Ring Thickness (mm):
±0.1

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
2500 - 30000

Planéité de Surface (P-V):
N/A

Damage Threshold, By Design:
50 W/cm²

Monture:
Black Anodized Aluminum

Traits par mm:
2700.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

REACH 241:
[Conforme](#)