

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #87-699 3-4 JOURS

-

1

+

€112,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€112,50
Qté 11+
€101,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe (v_d):
81.78

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90.00

Ouverture Utile CA (mm): 4.50
Diamètre (mm): 5.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 18.1
Densité (g/cm³): 4.89
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.48
Dureté de Knoop (kg/mm²): 82
Température d'Utilisation (°C): Maximum: 800
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.343
Substrat: Barium Fluoride (BaF ₂)
Planéité de Surface (P-V): λ/2
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 12000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 53

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner