

TECHSPEC® 50mm, f/2,8 Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr



50mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Stock **#35-191** ☐ En Stock



1



€410,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€410,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
48.42

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
31.1mm - 7.3°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
42.8mm - 10.0°

Filetage Filtre:

M30.5 x0.50 with required adapter #89-932
Diamètre Max. (mm): 33.8
Poids (g): 83
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 23.3mm - 5.5°
Max. Protrusion Derrière (mm): 2.06
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.031
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 42.8mm - 10.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 35.0mm - 8.2°
Front Thread: M30.5 x0.5 (Male)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 28.2mm - 6.6°
Type: Fixed Focal Length Lens
Diamètre (mm): 33.80
Distance Focale FL (mm): 50.00
Grossissement Primaire PMAG 0.207
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 250 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 35.62
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 17.5mm - 4.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 39.89
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -36.26
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 42.7mm - 10° Vertical: 32mm - 7.5° Diagonal: 53.5mm - 12.5°
Distorsion maximum (%): 0.26
Position de la Pupille de Sortie (mm): -40.93
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner