

[Afficher tous les 65 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 5 mm Dia x 25 mm FL UV-AR traité, Lentille PCX UV



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#89-418** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€127,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€127,50

Qté 6+

€102,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

25.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 23.97
Traitement: UV-AR (250-425nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.0% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.75% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.5% @ 370 - 420nm
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.50 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.22
Rayon R₁ (mm): 11.46
Ouverture Utile CA (mm): 4.5
f/#: 5
Ouverture Numérique NA: 0.10
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 425
Damage Threshold, Reference:  3 J/cm² @ 355nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme