

TECHSPEC® Lentille Condenseur Asphérique Moulée non Traitée, 5 mm de dia. x 4 mm FL



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#36-163** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 **€27,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€27,00

Qté 11+

€24,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
4.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.625
Distance Focale Arrière BFL (mm): 1.45
Substrat: ☐ Liba2000+
Tolérance Distance Focale (%): ±5
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: Molded Side: 5/3 x0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x0.25; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm): 4.35
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.14
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.88 ±0.30
f/#: 0.8
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 5.00
Rayon R₂ (mm): ∞
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Conjugate Distance: Infinite
Remarque: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner