

TECHSPEC® 5 mm Longueur des Côtés, Non Traité, Prisme à Angle Droit SFUV $\lambda/20$



Stock #35-900 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€250,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€250,00

Qté 6+

€225,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Tolérance Angulaire (arcsec):
±15

Traitement:
Uncoated

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface: 20-10
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.00/-0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 7.10
Longueur des Côtés (mm): 5.00
Tolérance Pyramide (arcmin): ±1
Orientation de l'Image: Left-Handed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner