


[Afficher tous les 31 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 5 mm Dia. x 10 mm Focale, Lentille PCX Traitée Raie Laser - 405 nm



TECHSPEC 405nm Laser Line Coated Fused Silica PCXLenses



Stock **#34-060** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€133,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€133,50

Qté 6+

€106,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
5.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 10.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.63
Traitement: Laser V-Coat (405nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 405nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): ≤1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.00
Rayon R_t (mm): 4.58
Ouverture Utile CA (mm): 4.5
f/#: 2.00
Ouverture Numérique NA: 0.25
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 405
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Fine Ground, Protective Bevel as Needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 3 J/cm ² @ 405nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme