

TECHSPEC® Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 5 mm dia. x 30 mm FL, traitée MgF2



Stock **#47-761** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€68,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€68,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm): 5.00
Distance Focale EFL (mm): 30.00
Substrat: ☐ N-BK7
f#: 6

Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Distance Focale Arrière BFL (mm): 28.02
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.80
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R_i (mm): 15.50
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm): ±0.1 over H
Applications Typiques: 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner