



Lentille Cylindrique PCX Qualité Illumination, 5 mm H x 10 mm L x 8 mm FL, non traitée



Stock **#43-856** 3-4 JOURS

- 1 + **€109,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€109,00

Qté 6+
€87,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale **EFL** (mm):
8.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f/#:

1.6
Ouverture Numérique NA: 0.31
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 5.72
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Dimensions (mm): 5.0 x 10.0
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.12
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R₁ (mm): 4.13
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance d'Inclinaison (mm): ±0.1 over H
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme