

532nm 0 - 250mW, Système Laser à Couplage de Fibre



Fiber-Coupled Laser System

Stock **#33-048** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€6.315,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€6.315,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
+10 to +30

Puissance de Sortie (mW):
250 (Maximum)

Dimensions (mm):
76.2 L x 152.4 W x 254.0 H

Diamètre Fibre (µm):
400.00

Longueur d'Onde (nm):

532.00
Poids (kg): 1.13
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±5
Humidité d'Utilisation: 5 to 95%, non-condensing
Longueur du Câble (m): 0.5
Méthode de Refroidissement: TE Cooled with forced air
Divergence de Faisceau (NA): 0.22, Nominal
Type de Sortie: Fiber-Coupled
Type de Laser: Diode
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Green
Connecteur: SMA
Tension d'Entrée (V): 100 - 240 AC
Largeur de Bande (nm): <3

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner