

**TECHSPEC® 532nm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Dichroïque Raman**



Stock **#86-225** ☐ En Stock

1  **€505,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-9 |
| €505,00 |

|         |
|---------|
| Qté 10+ |
| €420,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



**Diamètre (mm):**  
12.50 +0.0/-0.1

**Angle d'Incidence (°):**  
0 ±2

**Densité Optique OD:**  
≥6.0

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur d'Onde de Coupure (nm) :</b><br>537.30                                                                                                |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>532                                                                                             |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Traitement:</b><br>Hard Coated                                                                                                                 |
| <b>Bande de Coupure (nm):</b><br>430 - 532                                                                                                        |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                                                               |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>+0.1/-0.1                                                                                                     |
| <b>Transmission (%):</b><br>>93                                                                                                                   |
| <b>Type:</b><br>Longpass Filter                                                                                                                   |
| <b>Largeur de Transition (nm):</b><br><5.3                                                                                                        |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>>80                                                                                                                |
| <b>Durabilité:</b><br>Environmental: ML-STD-810F<br>Physical: ML-C-48497A                                                                         |
| <b>Front d'Onde Transmis, RMS:</b><br><λ/4 @ 633nm                                                                                                |
| <b>Épaisseur de Monture (mm):</b><br>3.5                                                                                                          |
| <b>Remarque:</b><br>Bandwidth (nm): >650                                                                                                          |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>T <sub>avg</sub> ≥93% @ 538.9 - 1200nm                                                                     |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>430 - 1200                                                                                               |
| <b>Long. d'Onde du Blocage Laser (nm):</b><br>532.00                                                                                              |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |