

532 nm Longueur d'Onde Centrale, 25,4 mm Dia., Filtre Passe-Bande Ultra Étroite OD 6



Ultra Narrow Bandpass Filters



Stock **#36-640** 3-4 JOURS

- 1 +

€1.492,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€1.492,00

Qté 10+
€1.350,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Angle d'Incidence (°):

0
Densité Optique OD: 6.00
Ouverture Utile CA (mm): 21.30
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 532.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 1.20
Substrat: 
Transmission Min. (%): >95
Traitement: Hard Coated
Transmission (%): T _{abs} >95% @ 532nm (nominal)
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 200 - 520, 544 - 1200
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 5.0
Remarque: Filter Design: Multi-Cavity
Épaisseur du Substrat (mm): 2.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme