

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#68-970** ☐ En Stock

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€665,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€665,00
Qté 10+
€585,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):

25.00

Angle d'Incidence (°):

0 ±2

Largeur de Bande (nm):

CUSTOM
OPTIONS

2.00
Gamme de Blocage OD 5 (nm): 447 - 527 & 537 - 699
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 489 - 524 & 540 - 585
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 21.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 532.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 3.70
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥90
Type: Bandpass Filter
Durabilité: Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4 Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner