

Filtre Passe-Haut OD 2, 550 nm, 12,5 mm de Dia.



OD 2.0 Longpass Filters

Stock #15-213 3-4 JOURS

-

1

+

€82,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€82,00

Qté 10+

€73,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 550.00 ±11
Substrat: 
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 400 - 525
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): ≥85
Bande de Transmission (nm): 575 - 1600
Type: Longpass Filter
Ouverture Utile (%): 90
Durabilité Environnementale: ML-STD-810F, Section 507.4
Résistance Physique: ML-C-48497A, Section 3.4.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner