


## Filtre Passe-Bas OD 2, 550 nm, 12,5 mm de Dia.



OD 2.0 Shortpass Filters

Stock #15-247 3-4 JOURS

-

1

+

**€82,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-9 |
| €82,00  |

|         |
|---------|
| Qté 10+ |
| €73,80  |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.50 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):  
0

Densité Optique OD:  
≥2.0

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur d'Onde de Coupure (nm):</b><br>550.00 ±11                                              |
| <b>Substrat:</b>  |
| <b>Traitement:</b><br>Hard Coated                                                                  |
| <b>Bande de Coupure (nm):</b><br>575 - 710                                                         |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.00 ±0.10                                                               |
| <b>Transmission (%):</b><br>≥85                                                                    |
| <b>Bande de Transmission (nm):</b><br>375 - 530                                                    |
| <b>Type:</b><br>Shortpass Filter                                                                   |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>90                                                                  |
| <b>Durabilité Environnementale:</b><br>ML-STD-810F, Section 507.4                                  |
| <b>Résistance Physique:</b><br>ML-C-48497A, Section 3.4.1                                          |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>375 - 710                                                 |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |