

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #67-178 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€39,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€39,50

Qté 10+

€35,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

60.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 58.95
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 1.60 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.45
Rayon R₁ (mm): 31.01
Ouverture Utile CA (mm): 5.4
f/#: 10.00
Ouverture Numérique NA: 0.05
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme