



# Filtre Passe-Bande de Fluorescence Non Monté OD 6, CWL de 624 nm, Largeur de Bande de 40 nm, 12,5 mm de dia.



Stock #18-379 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

⊖ 1 ⊕ **€245,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-5 |
| €245,00 |

|         |
|---------|
| Qté 6+  |
| €206,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.50 ±0.1

Angle d'Incidence (°):

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 ±5                                                                                                                                                                                |
| <b>Largeur de Bande (nm):</b><br>40.00                                                                                                                                              |
| <b>Gamme de Blocage OD 6 (nm):</b><br>465 - 595                                                                                                                                     |
| <b>Densité Optique OD:</b><br>≥6.0                                                                                                                                                  |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>11.25                                                                                                                                            |
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>624.00                                                                                                                                 |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>46.00                                                                                                                                     |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                      |
| <b>Transmission Min. (%):</b><br>93                                                                                                                                                 |
| <b>Traitement:</b><br>Hard Coated                                                                                                                                                   |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                                                                                                 |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.00 ±0.1                                                                                                                                                 |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                                                                                                                                                     |
| <b>Gamme de Blocage (nm):</b><br>250 -1000                                                                                                                                          |
| <b>Construction:</b><br>Unmounted                                                                                                                                                   |
| <b>Front d'Onde Transmis, RMS:</b><br>λ/4 (prior to coating)                                                                                                                        |
| <b>Fluorophore Compatible:</b><br>Texas Red Emission / Cy5 Excitation                                                                                                               |
| <b>Durabilité Environnementale:</b><br>Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7                                            |
| <b>Résistance Physique:</b><br>Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                                                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |