

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

de 20 mm, 20 mm de dia



Stock #18-394 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)



1



€312,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€312,00

Qté 6+

€261,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 ±0.1

Angle d'Incidence (°):

0 ±5
Largeur de Bande (nm): 20.00
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 300 - 561 & 610 - 780
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 22.50
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 586.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 26.00
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Transmission Min. (%): 93
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 250 -1120
Construction: Unmounted
Front d'Onde Transmis, RMS: λ/4 (prior to coating)
Fluorophore Compatible: SpectrumOrange™ Emission / SpectrumRed™ Excitation
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Biseau: Protective bevel as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme