

Lentille de Fresnel, 5,90" x 5,90", 1,18" de distance focale



Aspherically Contoured Fresnel Lenses

Stock **#13-459** 3-4 JOURS



1



€103,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€103,00

Qté 11+

€91,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
30.00

Substrat: ☐
Acrylic

Traitement:
Uncoated

Type: Fresnel Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1100
Épaisseur Centrale CT (pouces): 0.08
Tolérance Dimensionnelle (pouces): ±0.05
Dimensions (pouces): 5.9 x 5.9
Dimensions (mm): 150.0 x 150.0
Distance Focale EFL (pouces): 1.18
Traits par Pouce: 125
Indice de Réfraction n_d: 1.49
Température d'Utilisation (°C): 80 (Maximum)
Tolérance Épaisseur (%): ±40
Transmission (%): 85 (Typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner